


**WNMG 080412, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252116 CA115P
GTIN	4960664046416
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	PMG
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 400 m/min
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	CA115P

Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura