

**CCMT 060204 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260094 CA115P
GTIN	4960664045211
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 270 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	WP
Tipo	CA115P
Avanzamento f	0,07 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Profondità di taglio a_p	0,1 - 1,5 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura