

**CCMT 09T308, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 270 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolleranza	M
Rompitrucioli	HQ
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo	CA115P

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura