


**CCMT 120404, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Tolleranza	M
Tipo	CA115P
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	GK
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 340 m/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura