


**CC. T 09T304, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Condizione di taglio	continuo
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura