


**CCMT 09T302, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 09T302
Impiego principale	P
Rompitrucioli	GK
Materiale da taglio	HM
Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura