


**CCMT 120408, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260204 CA115P
GTIN	4960664045365
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per tornitura