

**DCMT 070204, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Tolleranza	M
Tipo	CA115P

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura