

**DCMT 11T302, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260488 CA115P |
| GTIN            | 4960664045839 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione tecnica**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Rompitrucioli                                    | GK                |
| Tipo   | CA115P            |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 3 mm        |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura          |
| Materiale da taglio                              | HM                |
| Condizione di taglio                             | continuo          |
| Raggio di curvatura                              | 0,2 mm            |
| Impiego principale                               | P                 |
| Codice ISO Inserto                               | DCMT 11T302       |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 340 m/min   |
| Tolleranza                                       | M                 |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2                      |
| Tipo di prodotto                 | Inserito per tornitura |