

**DCMX 11T304 Wiper, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260388 CA115P |
| GTIN            | 4960664045693 |
| Classe articolo | 25E           |

**Descrizione tecnica**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Condizione di taglio                             | continuo           |
| Tolleranza                                       | M                  |
| Tipo   | CA115P             |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 2                  |
| Materiale da taglio                              | HM                 |
| Codice ISO Inserto                               | DCMX 11T304        |
| Impiego principale                               | P                  |
| Avanzamento f                                    | 0,1 - 0,45 mm/gir, |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm             |
| Rompitrucoli                                     | WP                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 120 - 340 m/min    |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,15 - 1 mm        |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura               |
| Tipo di prodotto                  | Inserito per tornitura |