

**DCMT 11T308, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Tipo	CA115P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	HQ
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura