

**DC. T 11T304, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	CA115P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 340 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	GK

Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Insero per tornitura