

**DC. T 11T308, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Classe articolo	25E

**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Tipo	CA115P
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 340 m/min
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 3 mm
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura