

Garant**DC. T 11T302, Tipo: CB7010**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260458 CB7010 |
| GTIN | 4045197669483 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DC. T 11T302 CB7010 Tipo: CB7010

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 240 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-------------------|
| Impiego principale | P |
| Impiego secondario | M |
| Raggio di curvatura | 0,2 mm |
| Condizione di taglio | continuo |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,3 mm/gir, |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 90 - 240 m/min |

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione secondaria | 70 - 180 m/min |
| Profondità di taglio a_p | 0,2 - 2 mm |
| Rompitrucioli | SM |
| Tipo | CB7010 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | Cermet |
| Codice ISO Inserto | DCMT 11T302 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |