


**CCMT 060202, Tipo: CA115P****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Classe articolo	25E

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Tipo	CA115P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 340 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Rompitrucoli

GK

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura