


DC. T 070204, Tipo: CA510

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Classe articolo	25E

Descrizione

DC. T 070204 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: HQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 140 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 450 m/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	HQ
Impiego principale	P

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura