



## Cesoia per cavi con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 225mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	730350 225
GTIN	4003773089964
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Manici con **elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Manici con rivestimenti multicomponente. Testa con taglienti a falce. Cesoia brunita. Taglio netto e pulito senza schiacciamenti. **Due aree di taglio:** il tagliente principale graduato è strutturato in maniera tale da tranciare i cavi più grandi e più piccoli stringendoli sempre nel punto più vicino all'articolazione, mentre il tagliente frontale si utilizza per la troncatura progressiva ("rosicchiamento") dei cavi di maggiori dimensioni. **Capacità molto elevata:** taglia cavi a filo singolo in rame o alluminio fino a 35 mm<sup>2</sup>, multifilo fino a 70 mm<sup>2</sup> e a filo sottile fino a 120 mm<sup>2</sup>.

#### Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

#### Materiale:

**Acciaio speciale per utensili**, forgiato.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio fino a Ø	23 mm
Capacità di taglio	120 mm <sup>2</sup>
Lunghezza complessiva	225 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Azionamento	meccanico, a una mano

Materiale	Acciaio per utensili di qualità speciale, forgiato, temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Con molla	no
Tipo di prodotto	Cesoia