

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Softcut HSI, a manicotto, ØD / Numero taglienti Z: 42/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti sono posizionati a 15° nell'utensile portante.

Uso:

Scegliere il valore f_z 0,8 mm.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Ø Foro di attacco	16 mm
Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
Inserto adatto	SO.. 1205..
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	56,5 mm

Ø Tagliente D_c	42 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	2,8 mm
Lunghezza rampa L per α_{max} .	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø D_{max} .	78,3 mm
Angolo rampa α_{max} .	1,75 mm
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	15 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Set di viti per inserti 10 pz.	219833
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP