

metabo**Compressore per artigiani, Modello: 400/50D****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Compressore potente e robusto per applicazioni impegnative, con pannello dei comandi e trasmissione a cinghia.

Descrizione tecnica

Potenza di aspirazione massima	400 l/min
Pressione massima (aria)	10 bar
Denominazione originale prodotto	400/50D
Tensione di rete	380-415 V
Potenza assorbita	2,2 kW
Altezza	817 mm
Larghezza	410 mm
Lunghezza	1050 mm
Volume serbatoio a pressione	50 l
Potenza di riempimento massima	360 l/min

Peso	73 kg
Tipo di prodotto	Compressore