



TNMG 160408, Tipo: CA510



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251583 CA510
GTIN	4960664699209
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PS

Profondità di taglio a_p : 1 - 4,5 mm

Avanzamento f : 0,15 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 450 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 450 m/min
Profondità di taglio a_p	1 - 4,5 mm
Rompitrucioli	PS
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,15 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	CA510

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura