

**Garant****Microfresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: D0605****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	546906 D0605
GTIN	4069515032131
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Microfresse rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	35 mm
Lunghezza della testina	5 mm
Ø Testa	6 mm
Ø Gambo	3 mm
Serie	Master Uni
Descrizione della forma	sferica
Materiale da taglio	HM
Codolo lungo	no
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

## Scheda tecnica

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		