

**TNMG 220404, Tipo: CA4515**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251586 CA4515
GTIN	4960664611171
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 220404 CA4515 Tipo: CA4515

Rompitruccioli: STD

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,7 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 110 - 360 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,7 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 m/min
Impiego principale	K
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitruccioli	STD
Tipo	CA4515

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 220404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura