

NOVUS[®]**Sparachiodi elettrica, Denominazione originale prodotto: J-150**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078410 J-150
GTIN	4009729077702
Classe articolo	07E

Descrizione

Esecuzione:

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.

- **Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.**
- **Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.**
- **Regolazione della forza di percussione.**
- **Sblocco di sicurezza brevettato.**
- **Ottimo accesso anche nei punti più stretti.**
- **Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.**

Potente sparachiodi elettrica (230 V / 16 A) per il fissaggio professionale di vari materiali.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	1,2 kg
Denominazione originale prodotto	J-150
Tipo di graffetta adatto	A, H, E

Tensione di rete	230 V
Corrente nominale	16 A
Esecuzione	Sparachiodi elettrica
Profondità inserimento graffette max.	14 mm
Frequenza di rete	50 Hz
Tipo di prodotto	Sparachiodi