



Giacca multinorma intrinseca, giallo / blu marino, Taglia unisex: XL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091680 XL
GTIN	7330509625958
Classe articolo	04T

Descrizione

Esecuzione:

Indumenti multinorma innovativi dal design moderno. Fattore di protezione elevato e comfort molto gradevole. I tagli alla moda, le stoffe di alta qualità e la buona lavorazione garantiscono un'elevata indossabilità e lunghe durate.

Giacca corta multinorma intrinseca in materiale robusto con chiusura lampo a una via nascosta in plastica. Sul davanti

la giacca è più corta per la massima libertà di movimento, mentre sul dietro il taglio è più lungo per la massima protezione.

- **Tasche anteriori con patella e bottone a pressione.**
- **Tasca pettorale con chiusura lampo nascosta.**
- **Passanti per il fissaggio di strumento di misura o microfono.**
- **Parte posteriore allungata.**
- **Cintura regolabile con chiusura a strappo.**
- **Strisce riflettenti ignifughe con cucitura doppia.**

Norma:

- **EN ISO 20471, Dim. S Classe 2, a partire da Dim. M Classe 3.**
- **EN 1149-5.**
- **EN 61482-2, APC1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²**
- **EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2.**
- **EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.**

· EN ISO 13034 PB 6.

Descrizione tecnica

Genere	Unisex
Taglia unisex	XL
Composizione del tessuto	20% poliammide
Composizione del tessuto	30% cotone
Composizione del tessuto	44% modacrile
Composizione del tessuto	1% fibra speciale
Composizione del tessuto	5% aramide
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m ²
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Lavaggio	Colorati 60 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	giallo / blu marino
Norma	EN 13034-6
Norma	EN ISO 20471
Norma	EN IEC 61482-2
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Abbigliamento a norma	DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto	Giacca catarifrangente