

**Levigatrici diritte, Modello: GGS30LS****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Classe articolo	03C

Descrizione**Esecuzione:**

Levigatrice diritta compatta, maneggevole e versatile per lavori di rettifica.

- **Constant Electronic per un numero di giri costante anche con sforzo elevato.**
- **Nuovo sistema di serraggio per il fissaggio senza gioco delle mole abrasive con gambo per lavori di precisione.**
- **Avvio dolce e kickback stop: se rileva un blocco, spegne subito la macchina.**
- **Spazzole al carbonio di spegnimento per un'elevata protezione del motore.**
- **Lunga durata grazie al raffreddamento diretto e ai cuscinetti a sfere a doppia tenuta.**
- **Preselezione del numero di giri a 6 livelli per diversi materiali.**

Ideale per lavorazioni impegnative sui metalli e la rettifica su pietra, anche negli spazi stretti.

Fornitura:

Inclusa pinza di serraggio da 6 mm, 2 chiavi di serraggio SW 19.

Descrizione tecnica

Peso	1,7 kg
Denominazione originale prodotto	GGG 30 LS
Ø Massimo pinze di serraggio	6 mm
Frequenza di rete	50 Hz
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Vibrazione massima a norma EN	3 m/s ²
Campo del numero di giri	7000 - 33000 min ⁻¹

Tensione nominale	230 V
Potenza assorbita	750 W
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Levigatrici diritte