

metabo**Sega frontale senza batteria, Modello: SSEP18LTBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Potente sega frontale a batteria con peso ridotto e impugnatura angolata con rivestimento morbido per un elevato comfort di lavoro.

- **Motore senza spazzole per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza.**
- **Battuta di profondità regolabile senza utensili.**
- **Elettronica Vario (V) per lavorare a un numero di corse specifico per il materiale.**
- **Lama per sega ruotabile di 180° per una comoda esecuzione dei lavori sopratesta.**
- **Metabo Quick per la sostituzione della lama per sega senza utensili.**
- **Movimento pendolare commutabile.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, nella confezione.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Struttura del motore	senza spazzole
Peso	3 kg

Vibrazione massima a norma EN	14,5 m/s ²
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di corse	0 - 3000 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	SSEP 18 L BL
Lunghezza corsa	32 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tensione batteria	18 V
Sostituzione utensile senza strumenti	sì
Tipo di prodotto	Sega