

Garant

Portainseriti eco con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: MVJNR/L 2025X16

Inserto adatto: VN.. 1604..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 46 mm

Lunghezza complessiva L: 105 mm

Sottoplacchetta: 259031 1

Descrizione tecnica

Staffa di fissaggio	259038 3
Codice ISO portautensile	MVJNR/L 2025X16
Vite per elemento di fissaggio	259021 2
Inserto adatto	VN.. 1604..

Lunghezza della testina L ₁	46 mm
Dim. codolo	20 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 9
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Misura inserto	16 mm
Sottoplacchetta	259031 1
Lunghezza complessiva L	105 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 3	259038 3
Sottoplacchetta Modello 1	259031 1
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per elemento di fissaggio Modello 2	259021 2
Vite per sottoplacchetta Modello 9	259025 9
Bit Precision per esagono, gambo E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2