


TNMG 160408, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Classe articolo	25E

Descrizione

TNMG 160408 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: MS
 Profondità di taglio a_p : 0,8 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 220 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	MS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 m/min
Tipo	CA6525

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura