


 KOMET**Inserto KOMET® Unisix®, BK7710, Codice modello W29: 42-110****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236980 42-110
GTIN	4047109085718
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: Al ; CuZn

Codice ISO Inserto: WOEX 080404

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	42-110
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Tipo	BK7710
Modello	Al ; CuZn
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
CuZn	idoneo	300 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	150 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		