

**Garant**
**DC. T 11T308, Tipo: HU7310**


### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 260464 HU7310 |
| GTIN            | 4045197669940 |
| Classe articolo | 21G           |

### Descrizione

#### Descrizione tecnica

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,1 - 4 mm         |
| Avanzamento $f$                                  | 0,05 - 0,5 mm/gir, |
| Rompitrucoli                                     | AM                 |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 350 - 600 m/min    |
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm             |
| Condizione di taglio                             | continuo           |
| Impiego principale                               | N                  |
| Tipo   | HU7310             |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura           |
| Materiale da taglio                              | HM                 |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Rivestimento                     | non rivestito         |
| Codice ISO Inserto               | DCGT 11T308           |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2                     |
| Tolleranza                       | G                     |
| Tipo di prodotto                 | Inserto per tornitura |