


DCMT 070208, Tipo: CA6525

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070208 CA6525 Tipo: CA6525
 Rompitrucioli: GK
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 140 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GK
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 140 m/min
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm

Tipo	CA6525
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DCMT 070208
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura