


**Garant****DC. T 11T308, Tipo: HB7310**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7310
GTIN	4045197669926
Classe articolo	21G

## Descrizione

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AM
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7310
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura