

**DCMT 070204, Tipo: CA4515****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260483 CA4515
GTIN	4960664610761
Classe articolo	25E

Descrizione

DCMT 070204 CA4515 Tipo: CA4515
Rompitrucioli: GK
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 3 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 3 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	K
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	GK
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Tipo	CA4515
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura