



Sega circolare a batteria, Modello: M18-FMCS66



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078207 M18-FMCS66
GTIN	4058546564070
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Sega circolare per metallo a batteria da 66 mm.

- **Ampio raccoglitrucioli in metallo per raccogliere eventuali residui che si formano durante le operazioni di taglio e garantire così la visibilità necessaria.**
- **La tecnologia di taglio a secco consente un taglio rapido, preciso e senza sbavature su tutti i metalli.**

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073801 – 073840. Per lama per sega circolare adatta vedi a partire da n. art. 584075.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Peso	7,3 kg
Vibrazione massima a norma EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Numero di batterie contenute	1
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V

Scheda tecnica

Ø Foro lama	16 mm
Capacità batteria	12 Ah
Numero massimo giri	4000 min ⁻¹
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	M18-FMCS66-802C
Profondità di taglio massima 90°	66 mm
Imballaggio	Valigetta (HD=Heavy Duty)
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Esecuzione	Sega circolare a mano
Ø Lama	203 mm
Tipo di prodotto	Sega

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/078207-M18-FMCS66>