



**Spazzola circolare con gambo ondulato, microabrasivo, grana ceramica K320,
Ø Spazzole D₁ × Larghezza utile L₁: 70X10mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	574462 70X10
GTIN	4017359672945
Classe articolo	57L

Descrizione

Esecuzione:

Setole in nylon abrasivo con carburo di silicio, unite a un supporto di acciaio; Ø codolo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Rettifica a secco e a umido di alluminio, acciaio, INOX e materie plastiche. Temperatura di impiego max. 80 °C.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	6 mm
Larghezza utile L ₁	10 mm
Lunghezza utile H ₁	20 mm
Numero massimo giri	15000 min ⁻¹
Ø Spazzola D ₁	70 mm

Scheda tecnica

Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Tipo di prodotto	Spazzola circolare