


**CNGA 120408, KBN25M, Modello: MEW**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Classe articolo	25H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge Wiper; 2 taglienti per inserto con geometria Wiper (raschiante).

Tipo: KBN25M

Esecuzione del tagliente: MEW

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Esecuzione del tagliente	MEW
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 200 m/min
Avanzamento $f$	0,15 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	KBN25M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	CNGA 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN25M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	limitatamente adatto		
irregolare	idoneo		
interrotto	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		