



**Mandrino portafrese, con maggiore superficie di appoggio, SK 40 A = 30,  
Mandrino di Ø d1: 32mm**



**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302522 32     |
| GTIN            | 4250122600893 |
| Classe articolo | 36E           |

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.  
Con trascinamento fisso.

**Uso:**

Per frese a inserti.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

|  |       |
|--|-------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 30 mm |
| Sede L <sub>1</sub>                          | 15 mm |
| Filettatura M                                | M16   |
| Chiave speciale adatta n. art. 309840        | 32    |
| Mandrino di Ø d <sub>1</sub>                 | 32 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub> | 24 mm |
| Ø Esterno D                                  | 78 mm |

## Scheda tecnica

|   |                |
|---|----------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 32             |
| Ø di serraggio D <sub>1</sub>                                   | 22 mm          |
| Adattatore  | SK 40 A = 30   |
| Norma   | DIN 6358       |
| Norma attacco   | DIN 2080       |
| Precisione della concentricità radiale                          | ≤ 6 µm         |
| Tipo di prodotto  | Attacchi frese |

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/302522-32>