


SCMT 09T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260792 HBX020
GTIN	4045197670625
Classe articolo	22D

Descrizione

SCMT 09T304 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento f : 0,08 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 80 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PM
Avanzamento f	0,08 - 0,36 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBX020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 300 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro