

Garant

Fresa per smussi Softcut® con foratura, per inserti AO..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215403 45
GTIN	4069515038195
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215431 - 215487. Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	AO.T1104
Set di viti per inserti	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Ø Minimo D	17 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	28,2 mm
Larghezza smusso ottenibile b	19,9 mm

Scheda tecnica

Angolo γ	45 grado
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	55 mm
$\varnothing$ Massimo D_1	56 mm
$\varnothing$ Foro di attacco	22 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Numero di inserti	9
Altezza smusso ottenibile h	20,2 mm
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,14 mm
Forma del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 215403 45