

Garant

Fresa per smussi Softcut® con foratura, per inserti AO..



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215403 60
GTIN	4069515038201
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Fresa robusta per smussare e cianfrinare a manicotto. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini, usare gli inserti n. art. 215431 - 215487. Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,5** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Numero di inserti	9
Lunghezza smusso ottenibile l	28,4 mm
Altezza smusso ottenibile h	25 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Inserto adatto	AO.T1104

Scheda tecnica

Set di viti per inserti	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Ø Minimo D	17 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	52 mm
Angolo γ	60 grado
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,12 mm
Ø Massimo D_1	45 mm
Larghezza smusso ottenibile b	14,1 mm
Forma del codolo	a manicotto
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi

Prodotti correlati

No Shop URL available for: 215403 60