


DNGA 150608, KBN35M, Modello: ME

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255635 ME
GTIN	4960664544363
Classe articolo	25H

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 200 m/min
Condizione di taglio	continuo
Esecuzione del tagliente	ME

Tipo	KBN35M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	DNGA 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN35M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
irregolare	limitatamente adatto		
interrotto	idoneo		
a secco	idoneo		