

**Garant****Inserto per fresatura AOET110404 FR, per frese Softcut®, HB7810-1****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215427 ALU    |
| GTIN            | 4069515039147 |
| Classe articolo | 21B           |

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

**Descrizione tecnica**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Avanzamento $f_z$ per dente | 0,1 mm                |
| Raggio di curvatura         | 0,4 mm                |
| Modello                     | Alluminio             |
| Codice ISO Inserto          | AOET110404 FR         |
| Tipo                        | HB7810-1              |
| Materiale da taglio         | HM                    |
| Tipo di prodotto            | Inserti per fresatura |

**Dati utente**

## Scheda tecnica

|                              | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Alluminio, plastiche         | idonea               | 850 m/min            | N                 |
| Alluminio (a truciolo corto) | idonea               | 850 m/min            | N                 |
| Alluminio > 10% Si           | idonea               | 750 m/min            | N                 |
| a umido max.                 | limitatamente adatta |                      |                   |
| a secco                      | idonea               |                      |                   |