



## DCMT 11T302 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260504 HBX020
GTIN	4045197670007
Classe articolo	22D

### Descrizione

DCMT 11T302 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020  
 Rompitruccioli: PM  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,06 - 0,36 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	PM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min

Tipo	HBX020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti eco
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione degli inserti	neutro