

**Garant**

**Inserto per fresatura AOMT110408 SR, per frese Softcut®, HB7510-1**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215445 ST1400 |
| GTIN            | 4069515039239 |
| Classe articolo | 2A1           |

## Descrizione

### Nota:

Valori indicativi per  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

## Descrizione tecnica

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura         | 0,8 mm                |
| Avanzamento $f_z$ per dente | 0,18 mm               |
| Modello                     | ST1400                |
| Codice ISO Inserto          | AOMT110408 SR         |
| Tipo                        | HB7510-1              |
| Materiale da taglio         | HM                    |
| Tipo di prodotto            | Inserti per fresatura |

## Dati utente

## Scheda tecnica

|                                 | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 340 m/min            | P                 |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 300 m/min            | P                 |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | idonea               | 260 m/min            | P                 |
| a umido max.                    | limitatamente adatta |                      |                   |
| a secco                         | idonea               |                      |                   |