

Garant

Inserto per fresatura AOMT110408 ER, per frese Softcut®, HB7520-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215438 ST900
GTIN	4069515039208
Classe articolo	2A1

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,15 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	ST900
Codice ISO Inserto	AOMT110408 ER
Tipo	HB7520-1
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		