

Garant

Inserto per fresatura AOMT110404 SR, per frese Softcut®, HB7510-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215444 ST1400
GTIN	4069515039222
Classe articolo	2A1

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,18 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Modello	ST1400
Codice ISO Inserto	AOMT110404 SR
Tipo	HB7510-1
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	340 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	260 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		