

Garant**Lama per sega circolare, doppio dente piatto alterno con smusso Acciaio, Ø
Lama D: 355mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584006 355
GTIN	4067263117773
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti. Notevole aumento della durata.

Uso:

Per la lavorazione di **acciaio** con troncatrici. Per troncare facilmente acciaio dolce, profili, tubi e lamiere. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Descrizione tecnica

Ø Foro	25,4 mm
Ø Lama D	355 mm
Larghezza di taglio B	2,4 mm
Numero denti	72
Materiale da taglio	HM

adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari