

Garant**Inserto per fresatura AOMT110408 TR, per frese Softcut®, HB7830-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215486 UNI
GTIN	4069515039376
Classe articolo	2A1

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	AOMT110408 TR
Tipo	HB7830-1
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Scheda tecnica

Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	250 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	M
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		