

Garant**Lama per sega circolare, doppio dente piatto alterno con smusso Acciaio, Ø
Lama D: 305mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	584006 305
GTIN	4067263117766
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Riporto di carburo metallico, esecuzione di precisione con lama ad alta resistenza, insonorizzata. Tagliante di grandi dimensioni in metallo duro per riaffilature frequenti. Notevole aumento della durata.

Uso:

Per la lavorazione di **acciaio** con troncatrici. Per troncare facilmente acciaio dolce, profili, tubi e lamiere. Taglio rapido e privo di bave senza raffreddamento.

Descrizione tecnica

Ø Lama D	305 mm
Numero denti	60
Materiali adatti	Acciaio
Ø Foro	25,4 mm
Larghezza di taglio B	2,2 mm

