

Garant**SC.T 09T304, Tipo: HU7310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260762 HU7310
GTIN	4045197670366
Classe articolo	21G

Descrizione

Descrizione tecnica

Impiego principale	N
Rompitrucoli	AM
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HU7310
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	SCGT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura